

ITys

Le dernier-né qui fera parler de lui

Depuis 1968, Socomec UPS propose des gammes d'onduleurs innovants et fiables. Ses clients apprécient son efficacité concernant la continuité de l'alimentation et la qualité de l'énergie.

Socomec ne pouvait pas manquer de couvrir la totalité des critères d'achats des utilisateurs potentiels d'onduleurs avec une gamme de produits destinés à ceux qui considèrent le prix comme un paramètre fondamental de leur choix tout en garantissant la qualité des produits.

ITys

C'est pourquoi Socomec UPS propose ITys, une gamme d'onduleurs monophasés qui vise à obtenir un volume élevé de ventes à travers le canal de la distribution, en réservant une attention particulière aux utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation sans interruption pour leurs équipements sans toutefois demander aux onduleurs un niveau très élevé de performances, si ce n'est la fiabilité. En effet ce segment, important à en croire les chiffres représentatifs du marché, n'avait pas encore été complètement couvert par les différentes gammes d'onduleurs Socomec UPS.

Le coût très abordable de cette gamme s'explique par la proposition d'un nombre limité de modèles en configuration standard qui garantit toutefois un choix correct aux utilisateurs.

L'éventail des puissances va de 1 à 10 kVA avec cinq références (1, 2, 3, 6 et 10 kVA), toutes réalisées en version « tower » et offrant des autonomies de 10-15 minutes.

Les caractéristiques

Tous les modèles de la gamme ITys utilisent la technologie « on line » double conversion qui garantit une protection électrique maximum et une grande stabilité de la tension de sortie, indépendamment des caractéristiques du réseau électrique.

De plus, sur toute la gamme il est possible d'associer des logiciels et des interfaces de communication. Ils permettent d'effectuer la gestion de l'onduleur sur un réseau LAN ou la supervision via un web browser ainsi que la clôture automatique du serveur et des ordinateurs de l'infrastructure protégée.

Les modèles ITys de 6 et 10 kVA sont proposés avec un by-pass manuel de maintenance, un interrupteur magnétothermique en entrée ainsi que des roulettes qui facilitent la manutention de l'appareil.

La réduction des dimensions est importante, cet aspect est très intéressant compte tenu de l'usage auquel est destinée la famille ITys. De plus, pour satisfaire aux exigences des utilisateurs, Socomec UPS a opté pour un synoptique simple et intuitif qui affiche le mode de fonctionnement, le niveau de puissance utilisé et le niveau de charge de la batterie. Ceux qui souhaitent gérer l'alimentation de leurs charges avec simplicité et en toute sécurité seront comblés !