

## EEN PROFESSIONELE UPS

- Ontwikkeld voor professionele omgevingen en beveiliging tegen stroomonderbrekingen en overspanning door toepassing van de Line Interactive-technologie met automatische spanningsregeling (AVR).

## Een installatie die is afgestemd op de omgeving

- Kan worden geïnstalleerd als toren, minitoren of 19-inch rack, in functie van de behoeften van de gebruiker.

## Eenvoudig onderhoud

- Met de hotswap-batterij hoeven andere toepassingen niet afgesloten te worden.
- De batterij kan in rack-installaties via de voorzijde worden verwisseld.
- Controlesysteem voor de batterijen en indicator voor vervanging.

## Aangepaste aansluitingen

- Eenvoudige aansluiting op de toepassingen (afhankelijk van het vermogen) via 6 of 8 IEC 320 (IT-standaard) aansluitingen.

## Een veilige UPS

- EPO (Emergency Power Off) nooduitschakeling.

## Datalijnbeveiliging

- Met RJ45 connector.

## Communicatie met het computersysteem

- Geavanceerde RS232- of USB\*-aansluitingen voor het beheer van de voeding en lokale/externe uitschakeling van belastingen.
- Geavanceerde diagnose en afstandsbediening over verschillende protocollen en gebruiksomgevingen: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

\* USB-modellen van 1500 tot 3000 VA.

LIJN INTERACTIEVE UPS MET  
AVR - SINUSVORMIGE UITGANG

2 JAAR GARANTIE



NETYS PR  
1000 VA



NETYS PR  
1500/2000 VA



NETYS PR  
3000 VA



NETYS PR  
1500/2000 VA rack

Uw beveiliging  
voor

- > Professionele en IT-apparatuur
- > Servers en netwerkvoorzieningen
- > CAD/grafische werkstations met beeldschermen en randapparatuur
- > Besturingssystemen



