

UPS  
monofásica

# NETYS PR

de 1000 a 3000 VA  
UPS versátil

## UMA UPS PROFISSIONAL

- Desenhada para ambientes profissionais, garante a protecção contra cortes de energia e sobretensões, através da tecnologia Line Interactive com regulação automática de tensão (AVR).

## Uma instalação adaptada ao ambiente

- Pode ser instalada em Torre, Mini-Torre ou rack de 19", de acordo com as necessidades do utilizador.

## Manutenção simplificada

- Substituição "hot swap" (sem desligar as cargas) da bateria.
- A bateria pode ser substituída pela frente, em instalações em rack.
- Sistema de verificação da bateria e indicador de substituição.

## Ligações adaptadas

- Ligações simples às aplicações (de acordo com a potência) através de 6 ou 8 tomadas IEC 320 (Standard IT).

## Uma UPS segura

- Paragem de emergência EPO (Emergency Power Off).

## Protecção de linha de dados

- Com conector RJ45.

## Comunicação com o sistema informático

- Ligações avançadas RS232 ou USB para gestão da alimentação de energia e do encerramento local/remoto das aplicações.
- Diagnóstico avançado e controlo remoto através de vários protocolos e ambientes de utilização: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

\* Modelos USB de 1500 a 3000 VA.

LINHA INTERACTIVA COM  
AVR - SAÍDA SINUSOIDAL

2 ANOS DE GARANTIA



NETYS PR  
1000 VA



NETYS PR  
1500/2000 VA



NETYS PR  
3000 VA



NETYS PR  
1500/2000 VA Rack

A sua protecção  
para

- > Equipamento profissional e informático
- > Servidores e dispositivos de rede
- > CAD/estações de trabalho gráfico com monitores e periféricos
- > Sistemas de controlo



