

Une solution innovante

- De conception compacte, il intègre de nombreuses prises adaptées aux environnements informatiques qui facilitent les raccordements.
- Un design moderne destiné à être installé au sol, sur votre bureau mais également à être fixé au mur.

Une protection adaptée à vos différents besoins

- 5 ou 6 prises de sortie (5 à la norme britannique ou 6 aux normes italienne /européenne ou française) pour raccorder directement toutes vos utilisations :
 - 4 prises sont protégées contre les coupures et les surtensions, elles sont destinées à vos applications sensibles (unités centrales, écrans). L'autonomie atteignant 30 minutes permet la sauvegarde d'une configuration PC standard.
 - 2 prises (1 pour la norme britannique) sont protégées uniquement contre les surtensions pour les utilisations moins critiques (1200 VA) et les périphériques ayant un courant d'appel élevé (imprimantes laser).

La protection de votre ligne téléphonique

- Protection pour ligne téléphonique/modem/modem ligne ADSL (connecteur RJ11) contre les risques de surtension sur la ligne.

Facile à utiliser

- Le mode de fonctionnement est indiqué sur le synoptique par des voyants d'état et par le logiciel de communication **UNI VISION**.
- Facilité de maintenance de la batterie (remplaçable par l'utilisateur).

ONDULEUR HAUTE
FRÉQUENCE

GARANTIE 2 ANS




NETYS 008 B 1 CAT

Votre protection
pour


- > PC : écrans LCD ou cathodiques, scanners, imprimantes, etc.
- > Caisses enregistreuses
- > Bornes interactives



Raccordements



Synoptique



Options de communication

- Logiciel **UNI VISION** pour le contrôle et la fermeture automatique des applications liées à Windows™ et Linux. Téléchargeable gratuitement à partir de notre site : www.socomec.com.

Performances

MODÈLES	NETYS PL 550	NETYS PL 750
CODE ARTICLE	NET550F-PL	NET750F-PL
Puissance	550 VA (330 W)	750 VA (450 W)
Puissance (filtrée)	1200 VA	1200 VA
Entrée	230 V (170 ÷ 260 V); 50/60 Hz avec sélection automatique	
Sortie	230 V nominal; 50/60 Hz	
Prise de sortie	6 prises : 4 onduleur + 2 protégées contre les surtensions	
Protection ligne téléphonique	ligne téléphonique / modem / entrée ADSL/sortie : RJ11	
BATTERIES		
Type	plomb étanche sans entretien – durée de vie 3/5 ans	
Autonomie ⁽¹⁾	20 min.	30 min.
COMMUNICATION		
Interface	liaison série RS232 et USB (logiciel gratuit via Internet)	
ENVIRONNEMENT		
Dimensions L x P x H (mm)	160 x 210 x 125	
Masse (kg)	5,3	5,5
Normes de référence	(EN) CEI62040-1-1 (sécurité), EN50091-2/CEI62040-2 (CEM), EN61000-4-5/C62.41 : 1991 (surtensions)	

(1) PC + écran LCD 15".