



NETYS PR

Ruimtebesparende betrouwbare beveiliging
van 1000 tot 2000 VA - Mini Tower

Enkelfasige UPS



De oplossing voor

- > Professionele en IT-apparatuur
- > Servers en netwerkvoorzieningen
- > CAD/grafische werkstations met beeldschermen en randapparatuur
- > Bedieningssystemen

Technologie

- > VI "Line Interactive" met AVR, sinusgolf

Certificeringen



Professionele, interactieve UPS

- Ideale oplossing voor beveiliging van kleine servers en hoogwaardige CAD of grafische werkstations.
- Garandeert gebruikscontinuïteit voor kritieke toepassingen.
- Ontwikkeld voor professionele toepassingen: de wisselrichtertechnologie op basis van sinusgolven garandeert volledige compatibiliteit met elke vorm van belasting en voeding.
- Minitower die voortreffelijk past in de nabijheid van de te voeden en te beveiligen IT-stroomafnemer.

Een oplossing voor stroomstoringen en spanningsfluctuaties in netwerken

- Door de geïntegreerde AVR-functie (automatische spanningsregeling) wordt de uitgangsspanning gestabiliseerd en hoeft u niet over te schakelen naar de batterijmodus, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en ondersteuning wordt geboden bij stroomuitval.

Gebruiksvriendelijk

- Bedieningspaneel met beeldpictogrammen LCD waardoor de gebruiksmodus eenvoudig kan worden bewaakt.


Vereenvoudigde aansluiting

- Vanwege meerdere IEC 320-aansluitingen (IT-standaard) beschikt u over eenvoudige aansluitingen voor de computer en IT-randapparatuur.

Beveiliging voor uw datalijn

- Geïntegreerde NTP-beveiliging voor LAN/ADSL-aansluiting om het risico van overspanning van de datalijn te voorkomen.


Aansluitingen



1. Seriële USB-poort
2. NTP-datalijnonderdrukker
3. UPS-uitgangsaansluitingen

4. Ingangsaansluiting enzekering
5. Ventilator/ventilatieopeningen

Bedieningspaneel



1. Aan/uit
2. Belasting aanwezig
3. Belastingniveau (5 stappen)
4. General Alarm (Algemeen alarm)
5. Batterijstoring/Vervang de batterij
6. Overbelasting
7. Batterijcapaciteit
8. Normale modus/Batterijmodus (knippert)
9. Automatische spanning/Regeling actief

Technische gegevens

NETYS PR Mini Tower			
Sn	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	700 W	1050 W	1400 W
Ingang / uitgang	1/1		
INGANG			
Nominale spanning	230 V		
Spanningstolerantie	170 - 280 V		
Nominale frequentie	50/60 Hz met automatische selectie		
Netvoedingsaansluiting	IEC320-aansluiting		
UITGANG			
Automatische spanningsregeling (ASR)	•	•	•
Nominale spanning	230 V ±10%		
Nominale frequentie	50/60 Hz ±1%		
Golfvorm	Sinusgolf		
Beveiliging	Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting		
Aansluitingen	4 x IEC 320 (C13)	6 x IEC 320 (C13)	
BATTERIJEN			
Type	Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar		
Back-up tijd ⁽¹⁾	45 min	55 min	60 min
COMMUNICATIE			
Interfaces	USB		
Lokale communicatiesoftware	Local View		
Datalijnbeveiliging	NTP-datalijnonderdrukker		
UPS-KAST			
Afmetingen BxDxH	145x345x165 mm	145x390x205 mm	
Gewicht	9,2 kg	12,3 kg	13,2 kg
NORMEN			
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2		
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2		
Productverklaring	CE, RCM (E2376)		

(1) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm.

Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale vaste-lijn-oplossing met UPS-bewaking en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Mac OS X® besturingssystemen.