

UPS
Monofásica

NETYS PE

de 600 a 2000 VA
UPS prática e económica

Ideal para a protecção de aplicações SOHO

- Adaptada para proteger as aplicações IT domésticas e de escritório.
- Uma gama completa de seis modelos.

Utilização simplificada

- Painel de controlo com LCD/LEDs que permitem que o modo operacional seja facilmente monitorizado.

Uma solução para os cortes de energia da rede

- A função de regulação automática da tensão AVR (Automatic Voltage Regulation) integrada permite a estabilização da tensão de saída e evita a comutação para o modo de bateria, poupando assim a vida da bateria para apoiar um eventual corte de energia.

Ligação simplificada

- Várias tomadas IEC 320 (standard IT) simplificam a conectividade.

Software UNI VISION

- CD-rom para software Windows™ incluído.
- O software de gestão permite a monitorização da UPS, quer a partir do PC, quer a partir das estações ligadas à rede LAN.

Comunicação com o sistema informático

- Ligação avançada USB para a gestão da UPS e do encerramento automático controlado das aplicações via PC (não disponível para o modelo B600).

Protecção para a sua linha telefónica

- Protecções integradas para linha telefónica/modem/ADSL (conector RJ11) (não disponível para o modelo B600).

LINHA INTERACTIVA COM AVR

2 ANOS DE GARANTIA

NETYS PE
600/800 VA

GAME 142 A



NETYS PE
1000/1400/2000 VA




N876 N876

A sua protecção para

- > CAD, estações de trabalho gráfico
- > Estações de trabalho multimédia e periféricos
- > Ecrãs e monitores LCD
- > POS (Point Of Sales - Ponto de Vendas)




Painel de controlo



* Disponível apenas em alguns países.

Ligações



1. Porta série USB
2. Protecção de linha telefónica/modem
3. Tomadas de saída da UPS
4. Tomada de entrada e fusível
5. Ventilador/aberturas de ventilação

Dados técnicos

MODELOS	NETYS PE B600	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000	NETYS PE 1400	NETYS PE 2000
Potência da UPS	600 VA (360 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)	1400 VA (840 W)	2000 VA (1200 W)
Entrada	230 V (170 - 270 V); 50/60 Hz com selecção automática					
Saída	230 V nominal; 50/60 Hz					
Tomadas de saída	3 x IEC 320 (C13)			4 x IEC 320 (C13)		
Protecção telefónica	-	supressor de linha de telefone/modem/ADSL: RJ11				
BATERIAS						
Tipo	chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos					
Tempo de autonomia ⁽¹⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMUNICAÇÃO						
Interface	USB					
AMBIENTE						
Dimensões L x P x A (mm)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Peso (kg)	6,0	6,1	6,6	9,7	10,5	10,6
Normas de referência	EN62040-1-1 (segurança), EN62040-2 (CEM)					

(1) PC + monitor LCD de 15".